

Regulacijski ventil diferencijalnog tlaka LRL-M5-QS-4

Broj artikla: 153510

FESTO

bez manometra, s vanjskim navojem i QS-utičnim priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija kontrolera	Diferencijalni tlak konstantan s karakteristikom povratne struje
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	QS-4
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Nazivni protok otvoren	30 l/min
Područje regulacije tlaka	2 ... 6 bar
Ulazni tlak 1 Mpa	0 ... 0,9 MPa
Ulazni tlak 1	0 ... 9 bar
Ulazni tlak 1 psi	0 ... 130,5 psi
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Osiguranje aktiviranja	Narovašeni vijak s kontramaticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani klipni regulacioni ventil s prolaznom opskrbom zraka
Nazivni protok zatvoren	30 l/min
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	9,5 g
Material of threaded plug	Mjed poniklana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of threaded seal	PTFE