

Regulator tlaka

LR-1/4-QS-8

Broj artikla: 153538
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	QS-8
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok	101 l/min
Ulazni tlak 1	0 ... 9 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Osígaranje aktiviranja	Narovašeni vijak s kontramaticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani klipni regulacioni ventil s prolaznom opskrbom zraka
Područje regulacije tlaka	1 ... 8 bar
Težina proizvoda	60 g
Material of threaded plug	Mjed poniklano
Material of threaded seal	PTFE