

L utični spoj QSL-5/16H-U

Broj artikla: 153655

FESTO

s utičnicom



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 4,7 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | L-shape |
| Veličina pakiranja | 1 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 5,7 g |
| Pneumatski priključak 1 | Push-in sleeve diameter 5/16" |
| Pneumatski priključak 2 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/16" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| Boja, prsten za otpuštanje | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući |