

L utični spoj QSL-3/8H-U

Broj artikla: 153656

FESTO

s utičnicom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	5,7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	9,5 g
Pneumatski priključak 1	Push-in sleeve diameter 3/8"
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/8"
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući