

T utični priključak QST-1/4-3/8-U

Broj artikla: 153704

FESTO

zakretno 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	7,3 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak Vakuum
Klasa korozije otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	14 Nm
Pneumatski priključak, dovod	Vanjski navoj NPT1/4-18
Pneumatski priključak, odvojak	za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/8"
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući