

# Prolazni utični priključak QSSF-1/8-3/16-U

Broj artikla: 153768

FESTO

s unutarnjim navojem.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                     |
|---|--|
| Veličina  | Standard                                       |
| Nazivni promjer                                 | 4 mm   |
| Način brtvljenja na navojnom čepu               | Oplaštenje                                     |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno                                    |
| Oblik   | Bulkhead                                       |
| Veličina pakiranja                              | 1  |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip                            |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa                               |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar                               |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi                            |
| Maritime classification                         | see certificate                                |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                           |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 60 °C                                  |
| Maks. pritezni moment                           | 8 Nm   |
| Težina proizvoda                                | 28 g   |
| Vrsta pričvršćenja                              | External hexagon 11/16                         |
| Pneumatski priključak 1                         | Unutarnji navoj 1/8 NPT                        |
| Pneumatski priključak 2                         | za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/16"    |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 14 ... 140 °F                                  |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | sivo   |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                  |
| Material housing                                | Mjed<br>poniklano                              |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući               |