


# T utični priključak QSYLV-1/4-5/16-U

Broj artikla: 153796

FESTO

Orijentacija 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni promjer                                 | 4,4 mm  |
| Način brtvljenja na navojnom čepu               | Oplaštenje                                      |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno                                     |
| Oblik   | L-shape, 2-way, parallel                        |
| Veličina pakiranja                              | 1   |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip                             |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa                                |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar                                |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi                             |
| Maritime classification                         | see certificate                                 |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 60 °C                                   |
| Maks. pritezni moment                           | 14 Nm   |
| Broj odlaza                                     | 2   |
| Broj dovoda                                     | 1   |
| Vrsta pričvršćenja                              | Hollow bolt with external hex                   |
| Pneumatski priključak 1                         | Vanjski navoj 1/4 NPT                           |
| Pneumatski priključak 2                         | za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/16"     |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 14 ... 140 °F                                   |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | sivo  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                   |
| Material housing                                | PBT   |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući                |