


T utični priključak QSMTL-10-32-UNF-1/8-U

Broj artikla: 153917

FESTO

zakretno 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | Mini |
| Nazivni promjer | 1,6 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Brtveni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina pakiranja | 1 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozije otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 1,5 Nm |
| Broj odlaza | 2 |
| Broj dovoda | 1 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj UNF10-32 |
| Pneumatski priključak 2 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/8" |
| Boja, prsten za otpuštanje | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | PBT |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi | NBR |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući |