

# Kompaktni cilindar AEVU-20- -A-P-A-S26

Broj artikla: 156302



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

za prepoznavanje pozicije. Kraj klipnjače s vanjskim navojem.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Hod   | 1 ... 25 mm  |
| Promjer klipa   | 20 mm  |
| Prigušivanje  | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano        |
| Položaj ugradnje                                      | proizvoljno  |
| Način funkcioniranja                                  | jednoradni   |
| Kraj klipnjače  | Vanjski navoj  |
| Konstruktivna struktura                               | Klip<br>Klipnjača                                    |
| Prepoznavanje pozicije                                | za beskontaktni prekidač                             |
| Varijante   | Prolazna klipnjača<br>Toplootporne brtve maks. 120°C |
| Operating pressure MPa                                | 0,12 ... 1 MPa                                       |
| Pogonski tlak   | 1,2 ... 10 bar                                       |
| Operating pressure                                    | 17,4 ... 145 psi                                     |
| Pogonski medij  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]      |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                   | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)    |
| Klasa korozione otpornosti KBK                        | 2 - umjerena otpornost na koroziju                   |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Temperatura okoline                                   | 0 ... 120 °C   |
| Energija naleta u krajnjim položajima                 | 0,14 J   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 123 N  |
| Vrsta pričvršćenja                                    | s prolaznim provrtom<br>s priborom<br>po izboru:     |
| Pneumatski priključak                                 | M5   |
| Material of flange screw                              | Čelik pocinčan                                       |
| Material cover  | Aluminijska legura za gnječenje                      |
| Material of dynamic seals                             | FPM  |
| Material piston rod                                   | visokolegirani čelik, nehrđajući                     |
| Material cylinder barrel                              | Aluminijska legura za gnječenje                      |