

Zakretna prirubnica SUA-40

Broj artikla: 157323

FESTO

za cilindre ADVU, AEVU, odgovarajuće postolje ležaja LBN ili LN, LSN.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Veličina | 40 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -40 ... 90 °C |
| Težina proizvoda | 199 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material mounting | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material mounting pin | Čelik pocinčan |
| Material sleeve | Opružni čelik |
| Material bearing | Plastika |
| Material screws | Čelik, pocinčan |
| Material lock | Opružni čelik |
| Material shaft | Čelik sa zaštitnom prevlakom |