


# Zakretni modul DSM-12-270-P-FW

Broj artikla: 157657

FESTO

s prirubnim vratilom i fiksним graničnikom.

Ovi se pogoni na upit mogu isporučiti s ATEX-odobrenjem. Podaci u listi podataka "ATEX-označavanje", "ATEX-temperatura okoline" i "CE-znak" odnose se na pogone s odobrenjem.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrijednost                                    |
|--|---|
| Veličina                                   | 12  |
| Kut prigušivanja                           | 2,2 deg                                       |
| Područje namještanja, kut zakretanja       | 0 ... 270 deg                                 |
| Kut zakretanja                             | 270 deg                                       |
| Prigušivanje                               | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno                                   |
| Fino dotjerivanje                          | -5 deg  |
| Način funkcioniranja                       | dvoradno                                      |
| Konstruktivna struktura                    | Zakretno krilo                                |
| Prepoznavanje pozicije                     | bez   |
| Pogonski tlak                              | 2 ... 10 bar                                  |
| Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara    | 2 Hz  |
| ATEX oznaka                                | II 2 G c T4                                   |
| ATEX temperatura okoline                   | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C                              |
| Pogonski medij                             | filtrirani komprimirani zrak                  |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)        | prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)          |
| Temperatura okoline                        | -10 ... 60 °C                                 |
| Okretni moment kod 6 bara                  | 1,25 Nm                                       |
| Težina proizvoda                           | 250 g   |
| Vrsta pričvršćenja                         | s unutarnjim navojem                          |
| Pneumatski priključak                      | M5  |
| Materijal - napomena                       | Bez bakra i PTFE                              |
| Informacija o materijalu, pogonsko vratilo | Čelik<br>poniklano                            |
| Informacija o materijalu, brtve            | TPE-U(PU)                                     |
| Informacija o materijalu, kućište          | Aluminijska legura za gnječenje               |