



Zakretni modul DSM-16-270-P-FW

Broj artikla: 157658

FESTO

s prirubnim vratilom i fiksним graničnikom.

Ovi se pogoni na upit mogu isporučiti s ATEX-odobrenjem. Podaci u listi podataka "ATEX-označavanje", "ATEX-temperatura okoline" i "CE-znak" odnose se na pogone s odobrenjem.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | 16 |
| Kut prigušivanja | 2,1 deg |
| Područje namještanja, kut zakretanja | 0 ... 270 deg |
| Kut zakretanja | 270 deg |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Fino dotjerivanje | -5 deg |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Konstruktivna struktura | Zakretno krilo |
| Prepoznavanje pozicije | bez |
| Pogonski tlak | 1,8 ... 10 bar |
| Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara | 2 Hz |
| ATEX oznaka | II 2 G c T4 |
| ATEX temperatura okoline | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Pogonski medij | filtrirani komprimirani zrak |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Okretni moment kod 6 bara | 2,5 Nm |
| Težina proizvoda | 450 g |
| Vrsta pričvršćenja | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE |
| Informacija o materijalu, pogonsko vratilo | Čelik poniklano |
| Informacija o materijalu, brtve | TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, kućište | Alumijska legura za gnječenje |