

Paralelni komplet EAMM-U-60-D32-40G-91

Broj artikla: 1577358

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	60
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	26,7 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,07 Nm
Prenosivi okretni moment	3 Nm
Težina proizvoda	1.100 g
Kod sučelja, pogon	D32B
Cod sučelja, Motor in	40G
Materijal - napomena	RoHS sukladno