


# Jedinka za učvršćivanje DADL-EL-Q11-20

Broj artikla: 1579786

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	20
Područje namještanja, kut zakretanja	60 ... 200 deg
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,5 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	5 ... 8 bar
Operating pressure	72,5 ... 116 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	382 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Aluminij eloksirano
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aluminij tvrdo eloksirano
Material housing cover	Aluminij eloksirano
Material bearing	Plastika
Material disc	Aluminij eloksirano
Material screws	Čelik pocinčano
Način funkcioniranja	jednoradni vučno