


Priključni vod NHSB-A1-20-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Broj artikla: 1585796

FESTO

Suitable for use with linear actuator DFPI.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Duljina zaštitne savitljive cijevi	20 m
Položaj ugradnje	proizvoljno
Primjena u vanjskom području	C1 - atmosferski zaštićena mjesta korištenja
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Relativna vlažnost zraka	5 - 100 % s kondenziranjem
Mehanička zaštita	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Električni priključak 1	Utikač ravni, 5-polni
Električni priključak 2	otvoreni kraj, 5-žilni
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Pneumatski priključak	za gibljivu cijev vanjskog promjera 10 mm za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Min. radijus savijanja kabla	100 mm
Struktura kabla	5 x 0,75 mm ²
Težina proizvoda	5.000 g
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, zaštitna savitljiva cijev	PA
Informacija o materijalu, navojni spoj zaštitne savitljive cijevi	PA
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Informacija o materijalu, brtve	TPE