

# Okrugli cilindar EG-2,5-10-PK-2

Broj artikla: 15884

FESTO

Micro pneumatika



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	2,5 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cijev cilindra
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	3,5 ... 7 bar
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,9 N
Teoretska minimalna opružna povratna sila	0,5 N
Teoretska maksimalna opružna povratna sila	1 N
Težina proizvoda	2 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pneumatski priključak	PK-2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	visokolegirani čelik
Material seals	NBR
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material cylinder barrel	Poniklani mesing