


Okrugli cilindar EG-4-5-PK-2

Broj artikla: 15885

FESTO

Micro pneumatika



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	5 mm
Promjer klipa	4 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cijev cilindra
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	3,5 ... 7 bar
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	5 N
Teoretska minimalna opružna povratna sila	1,3 N
Teoretska maksimalna opružna povratna sila	2,5 N
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pneumatski priključak	PK-2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	visokolegirani čelik
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	visokolegirani čelik
Material cylinder barrel	Poniklani mesing