


# Vakuumski filter

## VAF-PK-4

Broj artikla: 15889

FESTO

In line-izvedba



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	3 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Finoća filtra	50 µm
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Uputa za pogonski tlak	Primjena samo u otvorenim vakuumskim sustavima
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	70 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	6 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pneumatski priključak	PK-4 sa slijepom maticom
Material of union nut	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	Tkanina PA
Material housing	PA
Prikladnost za impuls odbacivanja	≤ 8 bar