


Okrugli cilindar EG-6-15-PK-3

Broj artikla: 15893

FESTO

Micro pneumatika



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	15 mm
Promjer klipa	6 mm
Prigušivanje	Na jednom kraju Nepodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cijev cilindra
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	3 ... 7 bar
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	11,8 N
Teoretska minimalna opružna povratna sila	2 N
Teoretska maksimalna opružna povratna sila	5,2 N
Težina proizvoda	20 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pneumatski priključak	PK-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	visokolegirani čelik
Material seals	NBR
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material cylinder barrel	visokolegirani čelik, nehrđajući