

Paralelni komplet EAMM-U-110-S95-80G-207

Broj artikla: 1589544

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	110
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	799 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,3 Nm
Prenosivi okretni moment	25 Nm
Težina proizvoda	6.940 g
Kod sučelja, pogon	S95
Cod sučelja, Motor in	80G
Materijal - napomena	RoHS sukladno