



Tlačna sklopka PEV-1/4-A-SW27

Broj artikla: 159259

FESTO

otvara ili zatvara električni strujni krug kod postizanja određene vrijednosti tlaka. Podesiva sklopna točka tlaka.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-niski napon-smjernica |
| Mjerna veličina | Relativni tlak |
| Postupak mjerenja | Pneumatsko-električni pretvarač tlaka |
| Mjerno područje tlaka | 1 ... 10 bar |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura medija | -20 ... 80 °C |
| Temperatura okoline | -20 ... 100 °C |
| Funkcija sklopnog elementa | Izmjenični kontakt |
| Maks. uklopna frekvencija | 3 Hz |
| Maks. uklopni izlazni napon AC | 250 V |
| Maks. uklopni izlazni napon DC | 250 V |
| Maks. izlazna struja | 4.000 mA |
| Područje pogonskog napona DC | 12 ... 250 V |
| Električni priključak | 4-polno Utikači |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtanje |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Težina proizvoda | 138 g |
| Material housing | Čelik pocinčan |
| Material membrane | NBR |
| Područje namještanja, vrijednosti praga | 1 ... 10 bar |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |