


Motorska priрубnica EAMF-A-77A-100A

Broj artikla: 1593628

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	383 g
Cod sučelja, Motor in	100A
Kod sučelja, kućište spojke	77A
Materijal - napomena	RoHS sukladno