



# Spojni vod SIM-M12-3WD-5-NSL-PU

Broj artikla: 159435

FESTO

za senzore i beskontaktno prekidače.  
Tip koji se napušta. Isporuka do 2013.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Energetski lanac: 5 milijuna ciklusa, radijus savijanja 75 mm Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivnja na upit Uvjeti ispitivanja na upit
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Stupanj onečišćenja	3
Mehanička zaštita	IP65 IP68
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Električni priključak	Utičnica kutna / otvoreni kraj M12x1 / - 5-polno / 3-žilno
Struktura kabela	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Promjer kabela	4,5 mm
Duljina kabela	5 m
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm <sup>2</sup>
Kodiranje utikača	A
Kod boje izolacije žile	plavo smeđe crno
Boja, kućište	crno
Boja, kabelski plašt	sivo
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed poniklano
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, izolacijski tuljak	PVC
Informacija o materijalu, plašt kabela	TPE-U(PU)