

Vod enkodera NEBM-M12G8-E- -S1G9-V3

Broj artikla: 1599108

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Identifikacija kabela | Bez držača natpisne oznake |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utičnica |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 8 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 8 |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, dizajn | uglast |
| Električni spoj 2, tip konektora | Utičnici |
| Električni spoj 2, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | Sub-D |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 9 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 8 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Područje pogonskog napona AC | 0 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon AC | 24 V |
| Duljina kabela | 1 ... 25 m |
| Svojstvo vodiča | Suitable for energy chains |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela | ≥ 100 mm |
| Promjer kabela | 8,2 mm |
| Struktura kabela | 3x(2x0,14)+2x(0,5) zaslonjeno |
| Nazivni presjek vodiča | 0,14 mm ² 0,5 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -50 ... 80 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -40 ... 75 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kabelski plašt | sivo |