

Amortizer YSR-25-40-C

Broj artikla: 160273

FESTO

samopodesivo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Hod	40 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	3 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,4 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	40 mm
Maks. sila na graničnik	4.000 N
Maks. primljena energija po hodu	160 J
Maks. primljena energija po satu	150.000 J
Maks. preostala energija	0,8 J
Sila povrata	14 N
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Čelik pocinčan
Material piston rod	visokolegirani čelik