


Utični spoj QS-V0-8

Broj artikla: 160547

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	7 mm
Test na vatrootpornost	UL94 V-0 (kučište) UL94 V-0 (otpuštajući prsten)
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	11 g
Pneumatski priključak 1	za gubljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Pneumatski priključak 2	za gubljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Boja, prsten za otpuštanje	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PBT
Material release ring	PBT
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući Mjed