



# Beskontaktni prekidač CRSMEO-4-K-LED-24

Broj artikla: 161775

FESTO

otporno na koroziju, s kabelom, bez pričvrsnog kompleta CRSMB/CRSMBR.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetični Reed
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	s kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	$\leq 0,5$ ms
Isklopno vrijeme	0,03 ms
Maks. uklopna frekvencija	800 Hz
Maks. izlazna struja	500 mA
Maks. uklopna snaga DC	10 W
Induktivni zaštitni spoj	prilagođeno svicima MZ, MY, ME
Otpornost na kratki spoj	ne
Pogonski napon dimenzioniranja DC	24 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	2,5 m
Boja, kabelski plašt	sivo
Material cable sheath	TPE-O
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Težina proizvoda	70 g
Boja, kućište	crno
Material housing	PP
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L