


# Linearni pogon DGPL-50- -PPV-A-GF-B

Broj artikla: 161789  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicije, bez klipnjače, sa zatvorenim spojem između klipa i povodnika i obostrano podesivim prigušenjem krajnjih položaja.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 ... 3.000 mm
Promjer klipa	50 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo YSR: Amortizer, tvrda karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Klizna vodilica
Princip povodnika	pričvršćeno oblikom (prez)
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	1,5 ... 8 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	30 mm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	1.178 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	1.178 N
Pokretna masa	2.810 g
Pokretna masa kod hoda 0 mm	2.810 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	8.600 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	132 g
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Pneumatski priključak	G1/4
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijski lijev oplašteno
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij eloksirano