

Prirubno pričvršćenje FZF-40

Broj artikla: 161815

FESTO

za DZF cilindar



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	109 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Aluminijska legura za gnječenje, eloksirana
Material screws	Čelik, pocinčan