


Kutna prihvatnica HGW-25-A

Broj artikla: 161834

FESTO

samocentrirajuća, primjenjiva kao unutarnja i vanjska prihvatnica.
40°kut otvora za beskontaktnu detekciju pozicije.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Maks. točnost zamjene	0,2 mm
Maks. kut otvaranja	40 deg
Točnost ponavljanja, prihvatnica	≤ 0,04 mm
Broj čeljusti prihvatnice	2
Način funkcioniranja	dvoradno
Funkcija prihvatnice	Kut
Konstruktivna struktura	Poluga
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija prihvatnice	4 Hz
Min. vrijeme otvaranja kod 6 bara	50 ms
Min. vrijeme zatvaranja kod 6 bara	40 ms
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Ukupni prihvatni moment otvoriti kod 6 bara	360 Ncm
Ukupni prihvatni moment zatvoriti kod 6 bara	320 Ncm
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statički	54 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	1,7 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	0,6 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	1,1 Nm
Težina proizvoda	250 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, pokrivna kapa	POM
Informacija o materijalu, kućište	Alumijska legura za gnječenje tvrdo eloksirano
Informacija o materijalu, prihvatne čeljusti	Alatni čelik poniklano