


Ležajni dio CRLNZG-40/50

Broj artikla: 161875

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Veličina | 40/50 |
| Zasnovano na normi | ISO 15552 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Temperatura okoline | -40 ... 150 °C |
| Težina proizvoda | 323 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material mounting | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Material bearing | Plastika |