

Regulator tlaka

LR-3/4-D-7-O-MAXI

Broj artikla: 162604

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s navojnom priključnom pločom, bez manometra.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Veličina | Maxi |
| Serijska | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s blokadom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | predupravljani klipni regulator |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Pokaz tlaka | Priprema za G1/4 |
| Pogonski tlak | 0 ... 16 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,4 bar |
| Normalni nazivni protok | 12.000 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.100 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G3/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material of connecting plate | Cinkov tlačni lijev |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Cinkov tlačni lijev |