

Razdjelni modul FRM-H-1/8-D-MINI



Broj artikla: 162788

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Pneumatsko podnožje s 4 priključka, nosač za dodatne module

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Modul odvojka |
| Pogonski tlak | 0,15 ... 16 bar |
| Normalni nazivni protok u glavnom smjeru protoka 1->2 | 1.100 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Inertni plinovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Inertni plinovi |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 325 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |