



Fini filter LFMB-1/2-H-A

Broj artikla: 162818

FESTO

s uloškom 1 µm, metalna zaštitna košara.
Napušten tip. Isporuka do 2008.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	1 µm
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter s vlaknima
Indikacija diferencijalnog tlaka	Manometar
Ulazni tlak 1	0 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	1.600 l/min
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,5 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Informacija o materijalu, filter	Borsilikatna vlakna
Informacija o materijalu, kućište	Cinkov tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljska	Cinkov tlačni lijev