



Kombinacija finih filtara LFMBA-1/2-H-A

Broj artikla: 162821

FESTO

Fini filtar od 1 µm za predfiltriranje i mikro-filtar 0,01 µm, s metalnom zaštitnom košarom.

Napušten tip. Isporuka do 2008.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	0,01 µm
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Indikacija diferencijalnog tlaka	Manometar
Ulazni tlak 1	0 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	800 l/min
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.300 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Informacija o materijalu, filtar	Borsilikatna vlakna
Informacija o materijalu, kućište	PA pojačan
Informacija o materijalu, ljuska	Cinkov tlačni lijev