



Zaporni ventil PVEL-H-124-HP3

Broj artikla: 1629207

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Serija	L
Nazivni promjer DN	54
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Način aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekano
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom s priborom se zatvara
Vrsta resetiranja	Prisilno vođenje
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Pogonski tlak	0 ... 50 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	5 ... 50 °C
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	5.900 g
Pneumatski priključak 3	G1/2
Material Piston slide	Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	NBR PE
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje