


Spojnik modula PAML-MK-186-HP3

Broj artikla: 1629377

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	186
Nazivni promjer DN	54
Serija	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Pogonski tlak	0 ... 50 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.300 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material module connector	Aluminijska legura za gnječenje
Material screws	Nehrđajući čelik