


Priključni vod KVIA-10

Broj artikla: 163961

FESTO

za analogne aparate



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost	1 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda	567 g
Električni priključak	Utikač ravni
Struktura kabla	6x0,25
Promjer kabla	8 mm
Duljina kabla	10 m
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronca posrebreno i pozlačeno