

# Kutna utičnica PEV-1/4-WD-LED-230

Broj artikla: 164275

FESTO

za tlačni prekidač, s LED-om.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrijednost   |
|--|--|
| Odgovara normi                               | EN 175301-803  |
| Indikacija stanja sklapanja                  | LED žuti<br>LED zeleni   |
| Vrsta pričvršćenja                           | vijčano pričvršćen   |
| Izlaz kabela                                 | Kutni  |
| Električni spoj 1, funkcija                  | Strana Fieldbus uređaja  |
| Električni spoj 1, dizajn                    | uglast   |
| Električni spoj 1, tip konektora             | Utičnica   |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja      | Plug pattern type A based on EN 175301-803                             |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica          | 4  |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice       | 4  |
| Električni spoj 1, tip ugradnje              | Central screw M3   |
| Električni spoj 2, funkcija                  | Strana upravljačke jedinice  |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja      | Vijčana stezaljka  |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica          | 5  |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice       | 5  |
| Područje pogonskog napona DC                 | 140 ... 180 V  |
| Područje pogonskog napona AC                 | 150 ... 230 V  |
| Strujna opteretivost kod 40°C                | 8 A  |
| Navojni spoj kabela                          | Pg11   |
| Dozvoljeni promjer kabela                    | 4,5 ... 11 mm  |
| Presjek priključka                           | 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Mehanička zaštita                            | IP65   |
| Opaska o stupnju zaštite                     | u montiranom stanju  |
| Temperatura okoline                          | -40 ... 80 °C  |
| Informacija o temperaturi okoline            | Note derating  |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)          | prema EU-niski napon-smjernica<br>in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment<br>To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |
| Materijal - napomena                         | RoHS sukladno  |
| Material housing                             | PA6 - ojačano  |
| Boja, kućište                                | transparentno  |
| Material electrical contact                  | Mjed<br>poniklano<br>pokositreno                                       |