


Cilindar zaustavljač STAF-32-20-P-A-R

Broj artikla: 164892

FESTO

s valjkom i integriranom prirubnom pločom.
Ovaj se proizvod ne smije primijeniti u tekućim okolišnim medijima.
Moguće jednostavno prepravljanje na dvoradni cilindar.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	20 mm
Promjer klipa	32 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni vučno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača s kotačićem
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Osiguranje od zakretanja / vođenje	poravnana klipnjača
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Udarna sila	830 N
Dozvoljena poprečna sila kod postupka sklapanja	380 N
Težina proizvoda	550 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminij
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacije o materijalu valjka	Čelik