

# Cilindar zaustavljač STAF-80-40-P-A-R



Broj artikla: 164894

FESTO

s valjkom i integriranom prirubnom pločom.

Ovaj se proizvod ne smije primijeniti u tekućim okolišnim medijima.

Moguće jednostavno prepravljavanje na dvoradni cilindar.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	40 mm
Promjer klipa	80 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni vučno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača s kotačićem
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Osiguranje od zakretanja / vođenje	poravnana klipnjača
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	13.300 N
Dozvoljena poprečna sila kod postupka sklapanja	4.000 N
Težina proizvoda	5.350 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	G1/8
Material cover	Aluminij
Material seals	NBR
Material housing	Aluminij
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material roll	Čelik