



Plosnati cilindar EZH-10/40-40-A-B

Broj artikla: 164990

FESTO

osigurano od zakretanja, s T-utorom za SME-8, SMT-8.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	40 mm
Promjer klipa	22 mm ekvivalentni promjer
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Konstruktivna struktura	Klip pravokutna klipnjača
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Osiguranje od zakretanja / vodenje	pravokutna klipnjača
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,6 MPa
Pogonski tlak	2,5 ... 6 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	205 N
Teoretska minimalna opružna povratna sila	18 N
Teoretska maksimalna opružna povratna sila	28 N
Težina proizvoda	242 g
Vrsta pričvršćenja	s poprečnim provrtom
Pneumatski priključak	G1/8
Material cover	Aluminij
Material seals	NBR
Material housing	Aluminij
Material piston rod	PA ojačan