



ILI član OS-1/8-B-CT

Broj artikla: 165694

FESTO

Napušten tip. Isporuka do 2010.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	ILI funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok	500 l/min
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak filtrirani, nauljeni komprimirani zrak
Nazivni promjer	4 mm
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR