

Spiralna plastična savitljiva cijev PPS-4-7,5-1/4-CT-BL

Broj artikla: 165871

FESTO

s 2 okretna priključka i brtvenim prstenom, poliamid (nije dozvoljen u proizvodnji hrane).

Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	7,5 m
Vanjski promjer	6,3 mm
Duljina bloka	0,34 m
Unutarnji promjer	4,7 mm
Promjer namatanja	75 mm
Broj zavoja	44
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 21,2 bar
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak Vakuum
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda	191 g
Pneumatski priključak	G1/4
Boja	plavo
Informacija o materijalu, priključni navoj	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, zaštita od izvijanja	Čelik pocinčano
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	PA-P