


Modul proširenja CMGA-E1-DN

Broj artikla: 1680829

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radno područje logičkog ulaza	20,4 ... 28,8 V
Nazivni napon napajanja logike DC	24 V
Dozvoljeno područje napona logike	-15% - 20%
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Nazivna struja, opskrba logike	≤ 2 A
Primljena snaga 24 V	$\leq 2,4$ W
Ulaz sučelja enkodera, funkcija	ne
Pokaz	LED
Elementi za posluživanje	DIP sklopke Okretni kodirani prekidač
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 70 °C
Težina proizvoda	110 g
Dimenzije Š x D x V	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Vrsta pričvršćenja	sa H - profilom
Položaj ugradnje	okomito slobodna konvekcija
Priključak sabirnice	5-polno
Feldbus spojka	DeviceNet
Maks. brzina prijenosa Feldbusa	0,5 Mbit/s
Materijal - napomena	RoHS sukladno Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom