

Magnetni svitak MSN1W-24AC/12DC

Broj artikla: 170152

FESTO

za izmjenični napon, bez utičnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Min. vrijeme privlačenja	10 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Faktor snage cos (phi)	0,7
Parametri svitka	12 V DC: 5 W 24 V AC: 50 Hz, vršna snaga 7,5 VA, snaga držanja 5 VA 24 V AC: 60 Hz, vršna snaga 5 VA, snaga držanja 3,7 VA
Dozvoljena kolebanja napona	bei 50Hz ±10 % bei 60Hz -10...+20 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	80 g
Električni priključak	3-polni Plug pattern type A to EN 175301-803 Kopča prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	stegnuto sa štípaljkom za držanje
Material housing	PA
Material electrical contact	Čelik
Material winding	Bakar