


Digitalni Ulaz/Izlaz SPC200-DIO

Broj artikla: 170179

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Osigurač, izlazi	elektronski maks. struja oslobađanja 2 A preko sume svih izlaza
Osigurač, napajanje senzora	elektronski
Vrijeme prorade, izlaz	1,5 ms
Broj digitalnih izlaza	8
Broj digitalnih ulaza	10
Izvedba izlaza	prema IEC 61131-2 pozitivna logika (PNP) galvansko razdvajanje
Izvedba ulaza	prema IEC 61131-2 pozitivna logika (PNP) bez galvanskog razdvajanja
Vrijeme odskakivanja, ulazi	5 ms
Nazivni pogonski napon DC izlaza	24 V
Opskrba senzora	0,5 A iz unutarnjeg napajanja
Primljena struja, ulaz	8 mA
Strujna opteretivost po izlazu	250 mA
Tipična primljena struja, uvlačenje	50 mA
Dozvoljena kolebanja napona, izlazi	+/- 25 %
Težina proizvoda	62 g
Električni priključak, izlazi	Stezna letva 10-polno
Električni priključak, ulazi	Stezna letva 12-polno
Mjesto ugradnje	od 3 na više