


Sabirničko prispajanje SPC200-COM-PDP

Broj artikla: 170224

FESTO

s PROFIBUS DP-priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Potporna konfiguracije	GSD datoteka
Tipična primljena struja, uvlačenje	50 mA
Težina proizvoda	80 g
Maksimalni volumen adrese za izlaze	32 byte
Maksimalni volumen adrese za ulaze	32 byte
Područje adresiranja Feldbus sučelja	1 ... 125
Izvedba Feldbus sučelja	galvansko razdvajanje RS 485 9,6kBaud - 12 Mbaud DPV0: ciklička komunikacija
Električni priključak, Feldbus sučelje	Utičnica SUB-D 9-polno
Mjesto ugradnje	od 3 na više od 4 na više s MMI