



Priključni vod KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3

Broj artikla: 170239

FESTO

pred ugrađeno, za proporcionalni razvodnik.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101
Dodatne funkcije	Product-specific pin allocation
Identifikacija kabela	s priborom
Učestalost priključivanja	500
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 1, broj pinova/žica	4
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	4
Električni spoj 1, tip ugradnje	Screw-type lock with width across flats 18 and longitudinal knurl
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	okruglo
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	M9x0,5
Električni spoj 2, broj pinova/žica	7
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	6
Električni spoj 2, tip ugradnje	Zakretno završeno
Područje pogonskog napona DC	0 ... 50 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2 kV
Duljina kabela	0,3 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 75 mm
Promjer kabela	5,6 mm
Struktura kabela	8x0,24 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,24 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	1
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	crno