

Okrugli cilindar DSAS-10- -PPV

Broj artikla: 171291
Proizvod u napuštanju


FESTO

Završni poklopac sa zakretnim ležajem.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Hod | 1 ... 160 mm |
| Promjer klipa | 10 mm |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Duljina prigušivanja | 9,5 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 39,6 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 47,1 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 11,1 g |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 1 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 19 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 2,7 g |
| Pneumatski priključak | M8x1 |
| Material cover | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nehrđajući |